

塑膠氣管 PEN

訂貨編號: 553769

FESTO



資料表

特性	值
外徑	4 mm...16 mm
內徑	2.7 mm...10.8 mm
氣管特徵	拖鏈適用
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...10 bar
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
證書簽發機構	B 013277 0506 00
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
環境溫度	-30 °C...60 °C
顏色	藍色 黃色 綠色 本色 紅色 黑色 銀色 白色
蕭氏硬度	D 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PE