

塑膠氣管
PAN-16X2-BL-100
訂貨編號: 553899

FESTO



資料表

特性	值
外徑	16 mm
流量相關彎曲半徑	94 mm
內徑	12 mm
最小彎曲半徑	67 mm
氣管特徵	拖鏈適用
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1.4 Mpa -13.775 psi...203 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...14 bar
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
證書簽發機構	B 013277 0506 00
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-30 °C...80 °C
產品重量 (取決於長度)	0.092 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 16 mm
顏色	藍色
蕭氏硬度	D 55 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-A