


閥島 VTUB-12

訂貨編號: 553983

FESTO



資料表

特性	值
電氣控制	現場匯流排 multi-pin 插頭
電氣 I/O 系統	否
端子類型	23
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
介質溫度	-5 °C...60 °C
環境溫度	-5 °C...60 °C
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
直接和間接接觸的保護	PELV
工作壓力	0.28 Mpa...0.8 Mpa 2.8 bar...8 bar
關於工作壓力的提示	0 - 8 bar, 具有外部嚮導氣口
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
KC 標記	KC-EMV
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
閥島結構	固定寬度
最大閥位數量	35
壓力區最大數量	18
驅動方式	電控
閥功能	三口二位, 常閉, 單穩態 三口二位, 常開, 單電控 五口二位雙電控 五口二位, 單穩態
閥尺寸	12 mm 24 mm
最大標準標稱流量	12 mm 時為 400 l/min
寬度	12 mm 24 mm

特性	值
公稱通徑	3 mm
排氣功能	不具節流選項
工作口	QS-4 QS-6 QS-5/32 QS-1/4
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電壓波動	+/- 10 %