

插頭
CAMF-B-M25-G4
訂貨編號: 555676

FESTO



資料表

特性	值
附加功能	防遺失的安裝件
安裝位置	可選
標稱操作電壓 DC	24 V
操作電壓範圍 AC	160 V
允許的電流負載	1 A
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力