


耳軸安裝件
LSN-40
訂貨編號: 5562

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...120 °C
最大負載能力	1.5 kN
產品重量	219 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	高合金鋼
襯套材料	精製鋁合金
關節軸承材料	鋼 PTFE