



基本閥
LOCB-3-1/4
訂貨編號: 556345

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常開，單電控
驅動方式	氣動
寬度	50 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	600 l/min
工作口	G1/4
工作壓力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar
結構特點	提動座
復位類型	彈簧復位
公稱通徑	6.5 mm
安裝位置	可選
嚮導壓力 Mpa	0.1 Mpa...1 Mpa
嚮導壓力	1 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	495 g
安裝方式	具通孔
嚮導氣口 12	M20x1
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
氣動介面，氣口 3	G1/4
密封件材質	NBR
外殼材質	鋁 陽極氧化