


# 氣路板底座 VABV-S6-1Q-N12

訂貨編號: 556988

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                            |
|-------------------|----------------------------------------------|
| 寬度                | 43 mm                                        |
| 抗振性               | 運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 |
| 耐衝擊性              | 衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27  |
| 強制動態說明            | 切換頻率，一個月至少一次                                 |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟低電壓指令                                    |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 0 - 無耐腐蝕能力                                   |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| 產品重量              | 570 g                                        |
| 氣動介面，氣口 1         | 1/2 NPT                                      |
| 材料說明              | RoHS 合規                                      |
| 板材料               | 壓鑄鋁                                          |