


馬達安裝法蘭
EAMF-A-38A-60G/H
訂貨編號: 558017

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	154 g
介面代碼, 馬達輸入	60G 60H
介面代碼, 離合器外殼	38A
材料說明	RoHS 合規