

驅動軸
EAMB-34-6-25X26-23X27
訂貨編號: 558037

FESTO



資料表

特性	值
安裝直徑 1	25 mm
安裝直徑 2	23 mm
尺寸	120
標稱長度	26 mm
安裝位置	可選
最大轉速	5500 1/min
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	18.2 kgmm ²
可傳遞的扭矩	100 Nm
產品重量	201 g
材料說明	RoHS 合規