

塑膠氣管  
PLN-4X0,75-SI  
訂貨編號: 558211

FESTO



資料表

| 特性                         | 值                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 外徑                         | 4 mm                                                                      |
| 流量相關彎曲半徑                   | 25 mm                                                                     |
| 內徑                         | 2.9 mm                                                                    |
| 最小彎曲半徑                     | 12 mm                                                                     |
| 取決於溫度的工作壓力                 | -0.095 Mpa...1.4 Mpa<br>-13.775 psi...203 psi                             |
| 取決於溫度的操作壓力                 | -0.95 bar...14 bar                                                        |
| 關於工作壓力的提示                  | 水: 0 - 50 °C 時最大 0.6 MPa                                                  |
| 認證                         | 德國技術監督協會 (TÜV)                                                            |
| 證書簽發機構                     | B 013277 0527 00                                                          |
| 工作介質                       | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液態, 無冰)                            |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性        | VDMA24364-B2-L                                                            |
| 無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量 | 靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估                                        |
| 適合食品產業使用                   | 見補充材料說明                                                                   |
| 環境溫度                       | -30 °C...80 °C                                                            |
| 產品重量 (取決於長度)               | 0.0056 kg/m                                                               |
| 氣動介面                       | 用於快插接頭外徑 4 mm<br>用於快插接頭外徑 5/32"<br>用於倒鉤接頭內徑 3 mm, 具有管接螺帽<br>用於倒鉤接頭內徑 3 mm |
| 顏色                         | 銀色                                                                        |
| 材料說明                       | RoHS 合規                                                                   |
| 氣管材料                       | PE                                                                        |