

T 型快插接頭

NPQM-T-G38-Q12-P10

訂貨編號: 558745

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	11 mm
旋入螺釘上的密封件類型	密封圈
設計	T 型
套組規格	10
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1.6 Mpa -13.775 psi...232 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...70 °C
標稱扭矩	9 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	75.3 g
安裝方式	外六角，A/F 20 mm
氣動介面，氣口 1	外螺紋 G3/8
氣動介面，氣口 2	用於 12 mm 外徑的氣管
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鍍鎳黃銅
氣管密封件材料	NBR