

**快插接頭**  
**NPQM-D-Q10-E-P10**  
訂貨編號: 558763

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 尺寸                  | 標準                                            |
| 公稱通徑                | 9 mm                                          |
| 設計                  | 直列式設計                                         |
| 套組規格                | 10                                            |
| 結構特點                | 推挽原理                                          |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...1.6 Mpa<br>-13.775 psi...232 psi |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...16 bar                            |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]              |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                                    |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| 環境溫度                | -20 °C...70 °C                                |
| 產品重量                | 22.5 g                                        |
| 氣動介面, 氣口 1          | 用於 10 mm 外徑的氣管                                |
| 氣動介面, 氣口 2          | 適用於氣管外徑 10 mm                                 |
| 材料說明                | RoHS 合規                                       |
| 外殼材質                | 鍍鎳黃銅                                          |
| 氣管密封件材料             | NBR                                           |