


被動導向軸 EGC-185- -FA

訂貨編號: 558868

FESTO



資料表

特性	值
工作行程	50 mm...8500 mm
尺寸	185
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	導軌
最大加速度	50 m/s ²
最大速度	5 m/s
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
區域 Ix 的第二力矩	23400000 mm ⁴
區域 Iy 的第二力矩	27400000 mm ⁴
最大力 Fy	15200 N
最大力 Fz	15200 N
最大空轉運作傳輸電阻	15 N
最大力矩 Mx	529 Nm
最大力矩 My	1157 Nm...1820 Nm
最大力矩 Mz	1157 Nm...1820 Nm
總軸最大力 Fy	15200 N
總軸最大力 Fz	15200 N
總軸最大扭矩 Mx	529 Nm
總軸最大扭矩 My	1157 Nm...1820 Nm
總軸最大扭矩 Mz	1157 Nm...1820 Nm
轉動慣量 It	14100000 mm ⁴
氣動介面, 夾緊單元	M5
型材材質	精製鋁合金 陽極氧化處理
材料說明	RoHS 合規
蓋子型材材料	ABS
蓋子材料	精製鋁合金 陽極氧化處理

特性	值
導向滑塊材料	鋼
導軌材料	鋼
滑塊材料	精製鋁合金 陽極氧化