



電磁閥

VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2

訂貨編號: 560701

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	五口二位，單穩態
驅動方式	電控
寬度	25 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	200 l/min
工作口	M5
操作電壓	24 V DC
工作壓力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
結構特點	活塞閘閥
復位類型	氣動彈簧
防護等級	IP40
公稱通徑	2.1 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	按鈕式
嚮導類型	嚮導驅動
流向	不可逆
搭接	正重疊
關閉時間	18 ms
打開時間	15 ms
線圈的特性參數	24 V DC: 1.0 W
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-5 °C...50 °C
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 °C...50 °C
電氣介面	2 針 插頭

特性	值
氣動介面，氣口 1	M7
氣動介面，氣口 2	M5
氣動介面，氣口 3	M5
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	FPM HNBR NBR
外殼材質	精製鋁合金