


電磁閥  
VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3  
訂貨編號: 560714

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 閥功能                     | 五口二位，單穩態                                               |
| 驅動方式                    | 電控                                                     |
| 寬度                      | 25 mm                                                  |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 180 l/min                                              |
| 工作口                     | 底座                                                     |
| 操作電壓                    | 24 V DC                                                |
| 工作壓力                    | 0.2 Mpa...0.8 Mpa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi |
| 結構特點                    | 活塞閘閥                                                   |
| 復位類型                    | 氣動彈簧                                                   |
| 防護等級                    | IP40                                                   |
| 公稱通徑                    | 2.1 mm                                                 |
| 排氣功能                    | 具有節流選項                                                 |
| 密封原理                    | 軟密封                                                    |
| 安裝位置                    | 可選                                                     |
| 手動裝置                    | 按鈕式                                                    |
| 嚮導類型                    | 嚮導驅動                                                   |
| 流向                      | 不可逆                                                    |
| 搭接                      | 正重疊                                                    |
| 關閉時間                    | 18 ms                                                  |
| 打開時間                    | 15 ms                                                  |
| 線圈的特性參數                 | 24 V DC: 1.0 W                                         |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                                  |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 0 - 無耐腐蝕能力                                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B2-L                                         |
| 介質溫度                    | -5 °C...50 °C                                          |
| 嚮導介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| 環境溫度                    | -5 °C...50 °C                                          |
| 電氣介面                    | 2 針<br>插頭                                              |

| 特性        | 值                  |
|-----------|--------------------|
| 氣動介面，氣口 1 | 底座                 |
| 氣動介面，氣口 2 | 底座                 |
| 氣動介面，氣口 3 | 底座                 |
| 材料說明      | RoHS 合規            |
| 密封件材質     | FPM<br>HNBR<br>NBR |
| 外殼材質      | 精製鋁合金              |