



減壓閥板
VABF-S4-1-R2C2-C-10E
訂貨編號: 560764

FESTO



資料表

特性	值
寬度	26 mm
基於標準	ISO 15407-2
安裝位置	可選
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣
壓力錶的選擇	可提供
工作壓力	1 Mpa 10 bar
壓力調節範圍 MPa	0.2 Mpa...0.85 Mpa
壓力調整範圍	2 bar...8.5 bar
壓力調節範圍 psi	29 psi...123.25 psi
入口壓力 1	0.5 bar...10 bar
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國電氣設備相關規定
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	491 g
採用垂直疊加安裝	安裝在氣路板上 位於單個底座上
壓力錶連接介面	透過保持夾緊裝置
控制面板材料	PA
減壓閥外殼材質	壓鑄鋁