


端板
VABE-S6-2RZ-G34
訂貨編號: 560839

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	ISO 5599-2
安裝位置	可選
端子類型	44
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	336 g
嚮導氣口 12	G1/4
嚮導氣口 14	G1/4
氣動介面, 氣口 1	G3/4
氣動介面, 氣口 3	G3/4
氣動介面, 氣口 5	G3/4
材料說明	RoHS 合規
端板材料	壓鑄鋁