

氣路板底座 VABV-S2-2S-G12-T1

訂貨編號: 560842

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	59 mm
端子類型	44
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	610 g
氣動介面, 氣口 2	G1/2
氣動介面, 氣口 4	G1/2
材料說明	RoHS 合規
板材料	壓鑄鋁