


端板 VMPAL-EPL-SD25

訂貨編號: 560938



資料表

特性	值
寬度	43 mm
長度	107.3 mm
最大閥位數量	24
閥島結構	可組合多種規格的閥
最大閥線圈數	24
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
嚮導壓力 Mpa	0.3 Mpa...0.8 Mpa
響導壓力	3 bar...8 bar
標稱操作電壓 DC	24 V
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下 具有附件 VMPAL-KM
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	190 g
電氣介面 1, 功能	multi-pin 插頭
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 連接系統	Sub-D
電氣介面 1, 介面/線芯數	25
材料說明	RoHS 合規
端板材料	壓鑄鋁 加強型 PA