


端板 VMPAL-EPR-SP

訂貨編號: 560947

FESTO



資料表

特性	值
寬度	28.8 mm
長度	107.3 mm
整合功能	端板元件中的嚮導氣源選擇器，用於定義嚮導氣源（內部或外部）
流向	可逆
閥島結構	可組合多種規格的閥
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
嚮導壓力 Mpa	0.3 Mpa...0.8 Mpa
嚮導壓力	3 bar...8 bar
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	180 g
嚮導氣口 12/14	M7
嚮導排氣口 82/84	M7
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 3	G1/4
氣動介面，氣口 5	G1/4
材料說明	RoHS 合規
端板材料	壓鑄鋁 加強型 PA