


電源模組  
VMPAL-SP-QS10  
訂貨編號: 560951

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                      |
|---------------------|----------------------------------------|
| 寬度                  | 23.2 mm                                |
| 長度                  | 107.3 mm                               |
| 整合功能                | 具有電路連接模組                               |
| 閥島結構                | 可組合多種規格的閥                              |
| 工作壓力                | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 嚮導壓力 Mpa            | 0.3 Mpa...0.8 Mpa                      |
| 響導壓力                | 3 bar...8 bar                          |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 3 - 高耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 環境溫度                | -5 °C...50 °C                          |
| 產品重量                | 50 g                                   |
| 氣動介面, 氣口 1          | 用於 10 mm 外徑的氣管                         |
| 材料說明                | RoHS 合規                                |
| 氣源模組材料              | 精製鋁合金<br>加強型聚醯胺                        |