


電源模組
VMPAL-SP-QS3/8"
訂貨編號: 560953

FESTO



資料表

特性	值
寬度	23.2 mm
長度	107.3 mm
整合功能	具有電路連接模組
閥島結構	可組合多種規格的閥
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
嚮導壓力 Mpa	0.3 Mpa...0.8 Mpa
響導壓力	3 bar...8 bar
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	50 g
氣動介面, 氣口 1	用於 3/8" 外徑的氣管
材料說明	RoHS 合規
氣源模組材料	精製鋁合金 加強型聚醯胺