

排氣板
VMPAL-EG-QS10
訂貨編號: 560957

FESTO



資料表

特性	值
寬度	20.5 mm
長度	107.3 mm
整合功能	管式排氣
閥島結構	可組合多種規格的閥
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...5 bar
入口壓力 1	0.5 bar...10 bar
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	30 g
氣動介面 3/5 組合	用於氣管外徑 10 mm
材料說明	RoHS 合規
板材料	PA