


電路連接模組
VMPAL-EVAP-14-2
訂貨編號: 560964

FESTO



資料表

特性	值
閥尺寸	14 mm
最大閥位數量	1
最大閥線圈數	2
整合功能	閥功能的顏色編碼分配
標稱操作電壓 DC	24 V
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	9 g
外殼顏色	黑色
外殼材質	PA
材料說明	RoHS 合規