


底座
VMPAL-AP-20-T1
訂貨編號: 560976

FESTO



資料表

特性	值
寬度	21.2 mm
長度	107.3 mm
網格尺寸	21.2 mm
閥尺寸	20 mm
壓力區劃分	管道 1
最大閥位數量	1
流向	可逆
閥島結構	可組合多種規格的閥
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
嚮導壓力 Mpa	0.3 Mpa...0.8 Mpa
嚮導壓力	3 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	46.3 g
氣動介面, 氣口 2	用於 18 mm 壓簧
氣動介面, 氣口 4	用於 18 mm 內芯
材料說明	RoHS 合規
底座材質	加強型聚醯胺