


底座 VMPAL-AP-20-T135

訂貨編號: 560980

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 寬度 | 21.2 mm |
| 長度 | 107.3 mm |
| 網格尺寸 | 21.2 mm |
| 閥尺寸 | 20 mm |
| 壓力區劃分 | 氣口 1、3 和 5 |
| 最大閥位數量 | 1 |
| 流向 | 可逆 |
| 閥島結構 | 可組合多種規格的閥 |
| 工作壓力 | -0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar |
| 嚮導壓力 Mpa | 0.3 Mpa...0.8 Mpa |
| 嚮導壓力 | 3 bar...8 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - 高耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -5 °C...50 °C |
| 產品重量 | 46.7 g |
| 氣動介面, 氣口 2 | 用於 18 mm 壓簧 |
| 氣動介面, 氣口 4 | 用於 18 mm 內芯 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 底座材質 | 加強型聚醯胺 |