

# 底座

## VMPAL-AP-10-QS5/32"-2-T1

訂貨編號: 561030

FESTO



### 資料表

| 特性                | 值                                      |
|-------------------|----------------------------------------|
| 寬度                | 10.7 mm                                |
| 長度                | 107.3 mm                               |
| 網格尺寸              | 10.7 mm                                |
| 閥尺寸               | 10 mm                                  |
| 壓力區劃分             | 管道 1                                   |
| 最大閥位數量            | 1                                      |
| 流向                | 可逆                                     |
| 閥島結構              | 可組合多種規格的閥                              |
| 最大閥線圈數            | 2                                      |
| 工作壓力              | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 嚮導壓力 Mpa          | 0.3 Mpa...0.8 Mpa                      |
| 嚮導壓力              | 3 bar...8 bar                          |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]        |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                  |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 3 - 高耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 環境溫度              | -5 °C...50 °C                          |
| 產品重量              | 30 g                                   |
| 氣動介面，氣口 2         | 適用於氣管外徑 5/32"                          |
| 氣動介面，氣口 4         | 適用於氣管外徑 5/32"                          |
| 材料說明              | RoHS 合規                                |
| 底座材質              | 加強型聚醯胺                                 |