

塑膠氣管
PUN-V0-6X2-GN-C
訂貨編號: 561706

FESTO



資料表

特性	值
外徑	6 mm
流量相關彎曲半徑	24 mm
內徑	2 mm
最小彎曲半徑	7 mm
氣管特徵	拖鏈適用
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1.6 Mpa -13.775 psi...232 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...16 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...3 Mpa -13.775 psi...435 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...30 bar
關於工作壓力的提示	對於有焊接飛濺的應用：最高 1 MPa (20 °C)，最高 0.9 Mpa (40 °C)， 最高 0.7 MPa (60 °C) 水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
證書簽發機構	B 013277 0506 00
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰）
材料的防火測試	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0.75 mm)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-35 °C...60 °C
環境溫度說明	無壓使用，最高 90 °C
產品重量（取決於長度）	0.032 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 6 mm 用於內徑 2 mm 的倒鉤接頭
顏色	綠色
顏色說明	由於防火功能，與標準顏色不符
蕭氏硬度	D 54 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-U(PU)