

塑膠氣管  
PUN-V0-8X2-RT-C  
訂貨編號: 561711

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外徑                  | 8 mm                                                                                                 |
| 流量相關彎曲半徑            | 35 mm                                                                                                |
| 內徑                  | 4 mm                                                                                                 |
| 最小彎曲半徑              | 9 mm                                                                                                 |
| 氣管特徵                | 拖鏈適用                                                                                                 |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...1.2 Mpa<br>-13.775 psi...174 psi                                                        |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...12 bar                                                                                   |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.095 Mpa...2 Mpa<br>-13.775 psi...290 psi                                                          |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...20 bar                                                                                   |
| 關於工作壓力的提示           | 對於有焊接飛濺的應用：最高 1 MPa (20 °C)，最高 0.9 Mpa (40 °C)，<br>最高 0.7 MPa (60 °C)<br>水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa |
| 認證                  | 德國技術監督協會 (TÜV)                                                                                       |
| 證書簽發機構              | B 013277 0506 00                                                                                     |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水（液態，無冰）                                                          |
| 材料的防火測試             | UL94 V-0 (3 mm)<br>UL94 V-2 (0.75 mm)                                                                |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                                                       |
| 環境溫度                | -35 °C...60 °C                                                                                       |
| 環境溫度說明              | 無壓使用，最高 90 °C                                                                                        |
| 產品重量（取決於長度）         | 0.049 kg/m                                                                                           |
| 氣動介面                | 用於快插接頭外徑 8 mm 的氣管<br>用於倒鉤接頭內徑 4 mm                                                                   |
| 顏色                  | 紅色                                                                                                   |
| 顏色說明                | 由於防火功能，與標準顏色不符                                                                                       |
| 蕭氏硬度                | D 54 +/-3                                                                                            |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                                                              |
| 氣管材料                | TPE-U(PU)                                                                                            |