

# 控制塊 CPX-CM-HPP

訂貨編號: 562214

FESTO



## 資料表

特性	值
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	140 g
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
防護等級	IP65 IP67
儲存溫度	-20 °C...70 °C
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
電源故障橋接	10 ms
軸的總數	4
尺寸 (寬x長x高)	50 x 107 x 55 mm
控制介面	CAN·匯流排
匯流排介面	1x 插座, M9, 5針
針對設備的診斷	面向通道和模組的診斷 模組欠壓/短路 診斷記憶體
配置支援	MMI 掌上型終端
參數設定	強制管道 系統參數
傳輸率	1 Mbps
操作電壓範圍 DC	18 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
協定	FHPP
內部功耗, 額定工作電壓	類型 80 mA
最大位址容量, 輸出	32 Byte
最大位址容量, 輸入	32 Byte
LED 顯示屏, 產品特點	錯誤 PL: 負載電源
外殼材質	加強型聚醯胺 PC