

導向桿氣缸 DGRF-C-GF-25- -P

訂貨編號: 562217

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm...400 mm
活塞直徑	25 mm
工作模式, 驅動單元	聯接板
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
導軌	滑動軸承導軌
結構特點	導軌
訂製品	適合未潤滑的工作
工作壓力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-20 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.3 J
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	247 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	295 N
扭轉間隙	0.107 deg
0 mm 行程的移動質量	486 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	37.7 g
0 mm 行程的基本重量	1199 g
每 10 m 行程的附加重量	54.6 g
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝 是否要:
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
導向桿材質	高合金不鏽鋼

特性	值
外殼材質	精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
缸筒材料	精製鋁合金