

密封塞頭

QSPC10

訂貨編號: 562243

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
設計	直列式設計
套組規格	10
工作壓力時完整溫度範圍	0 Mpa...0.8 Mpa 0 psi...116 psi
操作壓力的溫度範圍	0 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 °C...60 °C
產品重量	0.4 g
安裝方式	固定銷
氣動介面，氣口 1	壓簧 10 mm
材料說明	RoHS 合規
堵頭材料	POM
O 型圈材料	NBR