T型快插插頭
NEDU-M12D4-M12T4-IS

訂貨編號: 562248





資料表

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101
防爆	必須遵守證書中的資訊! 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
連接頻率	100
安裝方式	擰入
產品重量	25.5 g
電氣介面	4 針/4 針/4 針 A 編碼/A 編碼/A 編碼 插座/插座/插頭 M12x1/M12x1/M12x1
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-25 °C...85 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
外殼材質	TPE-U(PU)（加強型） 壓鑄鋅
管接螺帽材料	加強型聚醯胺
密封件材質	FPM
電觸頭材料	銅合金 青銅