

連接電纜  
VMPAL-KM-V-SD25-IP67-  
訂貨編號: 562389

FESTO



資料表

| 特性                | 值                         |
|-------------------|---------------------------|
| 電氣介面              | 具插頭電纜                     |
| 電纜特徵              | 標準                        |
| 最小電纜彎曲半徑          | 84 mm                     |
| 電纜直徑              | 11.2 mm                   |
| 電纜結構              | 25 x 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 防護等級              | IP67<br>符合 IEC 60529 標準   |
| 具有移動電纜的環境溫度       | -5 °C...80 °C             |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟 RoHS 指令              |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 RoHS 指令              |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L         |
| 材料說明              | RoHS 合規                   |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力               |
| 電纜護套材料            | PVC                       |