

連接電纜  
NEBV-M8W4L-E-5-M8G3  
訂貨編號: 562469

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                   |
|-------------------|-------------------------------------|
| 符合標準              | EN 61076-2-101<br>ISO 20401         |
| 開關狀態指示            | 黃色 LED                              |
| 產品重量              | 90 g                                |
| 電氣介面              | 4 針/3 針<br>直角式插座/直列式插頭<br>M8x1/M8x1 |
| 操作電壓範圍 DC         | 20.4 V...26.4 V                     |
| 40°C 時的額定電流       | 3 A                                 |
| 電纜長度              | 5 m                                 |
| 電纜特徵              | 拖鏈適用                                |
| 最小電纜彎曲半徑          | 35 mm                               |
| 電纜直徑              | 3.3 mm                              |
| 電纜結構              | 2 x 0.25 mm <sup>2</sup>            |
| 防護等級              | IP65<br>IP67                        |
| 環境溫度              | -10 °C...50 °C                      |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟 RoHS 指令                        |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 RoHS 指令                        |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                      |
| 材料說明              | RoHS 合規                             |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                         |
| 電纜護套材料            | TPE-U(PUR)                          |
| 外殼材質              | TPE-U(PU)                           |
| 電觸頭材料             | 黃銅<br>青銅                            |
| 絕緣護套材料            | PVC                                 |