

聯軸器
EAMC-16-20-4-6
訂貨編號: 562673

FESTO



資料表

特性	值
安裝直徑 1	4 mm
安裝直徑 2	6 mm
尺寸	16
標稱長度	20 mm
安裝位置	可選
最大轉速	10000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	0.28 kgmm ²
可傳遞的扭矩	0.7 Nm
產品重量	8 g
材料說明	RoHS 合規