

聯軸器  
**EAMC-16-20-4-8**  
訂貨編號: 562675

FESTO



資料表

| 特性                | 值                      |
|-------------------|------------------------|
| 安裝直徑 1            | 4 mm                   |
| 安裝直徑 2            | 8 mm                   |
| 尺寸                | 16                     |
| 標稱長度              | 20 mm                  |
| 安裝位置              | 可選                     |
| 最大轉速              | 10000 1/min            |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L         |
| 儲存溫度              | -25 °C...60 °C         |
| 相對空氣濕度            | 0 - 95%                |
| 環境溫度              | -25 °C...60 °C         |
| 慣性動量              | 0.28 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞的扭矩            | 0.7 Nm                 |
| 產品重量              | 8 g                    |
| 材料說明              | RoHS 合規                |