

聯軸器
EAMC-30-32-6-10
訂貨編號: 562681

FESTO



資料表

特性	值
安裝直徑 1	6 mm
安裝直徑 2	10 mm
尺寸	30
標稱長度	32 mm
安裝位置	可選
最大轉速	8000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	5.87 kgmm ²
可傳遞的扭矩	6.5 Nm
產品重量	48 g
材料說明	RoHS 合規