

# 電磁線圈 VACC-S13-18-A1-3U

訂貨編號: 562892

FESTO



## 資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	230 V DC: 1.8 W 230 V AC: 50/60 Hz, 功率 1.8 VA
允許的電壓波動	-15%/+10%
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
環境溫度	-20 °C...60 °C
產品重量	210 g
電氣介面	類型 A 插頭 符合 EN 175301-803 標準
材料說明	RoHS 合規
電磁線圈材料	PA UP