

電磁線圈  
VACC-S18-35-A1-1  
訂貨編號: 562906

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                 |
|-------------------|-----------------------------------|
| 驅動方式              | 電控                                |
| 安裝位置              | 可選                                |
| 開關位置指示器           | 否                                 |
| 持續通電率             | 100%                              |
| 絕緣材料等級            | H                                 |
| 線圈的特性參數           | 24 V DC: 3.5 W                    |
| 允許的電壓波動           | -15%/+10%                         |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 4 - 極高的耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                  |
| 防護等級              | IP65                              |
| 環境溫度              | -20 °C...60 °C                    |
| 產品重量              | 530 g                             |
| 電氣介面              | 類型 A<br>插頭<br>符合 EN 175301-803 標準 |
| 材料說明              | RoHS 合規                           |
| 電磁線圈材料            | PA<br>鋼                           |