



# 旋轉驅動器

## DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AR-FW

料號: 563352  
將停止供貨的產品

FESTO

用於位置感測，具可調油壓緩衝器和間隙補償傳送。能源接口位於右側。  
Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.



### 技術參數

| 特性            | 值                             |
|---------------|-------------------------------|
| 尺寸            | 32                            |
| 兩側擺動角度的設定範圍   | -20 /+ 6 deg                  |
| 擺動角度          | 180 deg                       |
| 緩衝            | 液壓緩衝器，硬性特徵曲線，可調節              |
| 裝配位置          | 任何                            |
| 設計結構          | 齒輪齒條機構                        |
| 位置檢測          | 用於近接感測器                       |
| 操作壓力          | 2 ... 10 bar                  |
| 6 bar時的最大擺動頻率 | 1.2 Hz                        |
| 操作模式          | 雙動                            |
| 操作介質          | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質   | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC     | 1                             |
| 環境溫度          | -10 ... 60 °C                 |
| 理論扭矩在 6 bar   | 12.5 Nm                       |
| 容許的質量慣性矩      | 0.4 kgm <sup>2</sup>          |
| 安裝類型          | 選配<br>具通孔<br>具內 (母) 螺紋        |
| 氣壓連接          | G1/8                          |
| 材料備註          | 不含黃銅和聚四氟乙烯                    |
| 驅動軸的材料訊息      | 熱處理鋼                          |
| 蓋子的材料訊息       | 鋁                             |
| 密封件的材料訊息      | NBR<br>TPE-U(PU)              |
| 外殼的材料訊息       | 鋁                             |