


節流板
VABF-S7-F1B5P1-F
訂貨編號: 563401

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
嚮導氣源	外部 內嚮導
工作壓力	0 Mpa...1.2 Mpa 0 bar...12 bar
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
安裝方式	具通孔
嚮導氣口 12	G1/4
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	法蘭 1/4 NAMUR-接口模式
氣動介面, 氣口 3	G1/4
材料說明	RoHS 合規
底座材質	Ematal 塗層鋁
密封件材質	NBR