


**壓力錶**  
**PAGN-26-145P-P10**  
 訂貨編號: 563732

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 指示範圍                | 0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi                                         |
| 壓力錶公稱通徑             | 26                                                                        |
| 防爆                  | 必須遵守證書中的資訊!<br>防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 結構特點                | 波爾登管式壓力錶                                                                  |
| 安裝方式                | 管式安裝                                                                      |
| 工作介質                | 惰性氣體<br>中性流體                                                              |
| 工作和嚮導介質說明           | 無乙炔<br>無氧                                                                 |
| 工作壓力                | 0 Mpa...1 Mpa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi                        |
| 交替負載係數              | 0.66                                                                      |
| 測量精度等級              | 4                                                                         |
| 防護等級                | IP43                                                                      |
| 介質溫度                | -20 °C...60 °C                                                            |
| 環境溫度                | -20 °C...60 °C                                                            |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                                   |
| 介面位置                | 居中, 背面                                                                    |
| 氣動介面                | 插裝式接頭 10 mm                                                               |
| 接觸介質的材料             | 黃銅                                                                        |
| 旋入螺釘的材料             | 黃銅                                                                        |
| 外殼材質                | PA                                                                        |
| 螢幕材料                | PS                                                                        |
| 外殼顏色                | 黑色                                                                        |
| 產品重量                | 15 g                                                                      |

| 特性 | 值                             |
|----|-------------------------------|
| 刻度 | 雙刻度<br>bar (內刻度)<br>psi (外刻度) |