


**調壓閥**  
**MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS**  
 訂貨編號: 564142

**FESTO**



**資料表**

| 特性                | 值                                       |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                | 9                                       |
| 系列                | MS                                      |
| 控制鎖               | 可以用附件關閉                                 |
| 安裝位置              | 可選                                      |
| 結構特點              | 直動式膜片調壓閥                                |
| 控制器功能             | 輸出壓力常數<br>具有主壓力補償功能<br>具有二級排氣<br>具有回流功能 |
| 壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位） | 具有壓力錶                                   |
| 工作壓力              | 1 bar...20 bar                          |
| 壓力調整範圍            | 0.5 bar...7 bar                         |
| 最大壓力遲滯            | 0.4 bar                                 |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                   |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 儲存溫度              | -10 °C...60 °C                          |
| 介質溫度              | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                          |
| 產品重量              | 1400 g                                  |
| 安裝方式              | 面板式安裝<br>管式安裝<br>具有附件<br>是否要：           |
| 蓋子材料              | 加強型聚醯胺                                  |
| 材料說明              | RoHS 合規                                 |
| 底座材質              | 壓鑄鋁                                     |
| 安裝支架材料            | 壓鑄鋁                                     |
| 外殼材質              | 壓鑄鋁                                     |
| 模組連接件材質           | 壓鑄鋁                                     |

| 特性     | 值                   |
|--------|---------------------|
| 膜片材質   | NBR                 |
| 閥的柱頭材料 | 精製鋁合金<br>NBR<br>POM |