

油霧器
MS9-LOE-G-U
訂貨編號: 564144

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	9
系列	MS
安裝位置	垂直 +/-5°
結構特點	標準比例油霧器
最大貯油量	490 ml
保護罩	整合金屬濾杯
工作壓力	1 bar...16 bar
油霧器功能的最小流量	100 l/min
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D
氣體防爆阻燃類型	Ex h IIC T6 Gb X
防塵的防爆阻燃類型	Ex h IIIC T60°C Db X
防爆環境溫度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
油黏度	ISO VG 32
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	2000 g
安裝方式	管式安裝 具有附件
蓋子材料	加強型聚醯胺
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁

特性	值
模組連接件材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金
杯形密封材料	NBR
螢幕材料	PA