


分支模塊 MS9-FRM-G-VS

訂貨編號: 564145

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	9
系列	MS
安裝位置	可選
結構特點	分支模組
工作壓力	0 bar...20 bar
操作電壓範圍 AC	0 V...250 V
操作電壓範圍 DC	0 V...125 V
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	1000 g
安裝方式	面板式安裝 管式安裝 具有附件 是否要:
氣動介面，氣口 3	G1
氣動介面，氣口 4	G1
蓋子材料	加強型聚醯胺
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁
安裝支架材料	壓鑄鋁
外殼材質	壓鑄鋁
模組連接件材質	壓鑄鋁