

# L 型快插式螺紋接頭

## QBLF-1/4-1/4-U

訂貨編號: 564659

FESTO



### 資料表

| 特性                | 值                                         |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 尺寸                | 標準                                        |
| 公稱通徑              | 0.157 in                                  |
| 旋入螺釘上的密封件類型       | 塗層                                        |
| 安裝位置              | 可選                                        |
| 設計                | L 型                                       |
| 套組規格              | 10                                        |
| 結構特點              | 推挽原理                                      |
| 工作壓力時完整溫度範圍       | 0.095 Mpa...1 Mpa<br>13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍         | 0.95 bar...10 bar                         |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]           |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作                                  |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                                |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                          |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C<br>32 °F...140 °F            |
| 最大緊固扭矩            | 8.85 ft-lbf                               |
| 產品重量              | 0.801 oz                                  |
| 安裝方式              | 外六角 11/16                                 |
| 氣動介面，氣口 1         | 內螺紋 1/4 NPT                               |
| 氣動介面，氣口 2         | 適用於氣管外徑 1/4"                              |
| 釋放環顏色             | 灰色                                        |
| 材料說明              | RoHS 合規                                   |
| 外殼材質              | 鍍鎳黃銅<br>PBT                               |
| 螺紋密封件材料           | PTFE                                      |
| 釋放環材料             | POM                                       |
| 氣管密封件材料           | NBR                                       |
| 氣管夾緊元件材質          | 高合金不鏽鋼                                    |