

X 型快插接頭
QBX-5/16T-U
訂貨編號: 564781

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	0.236 in
安裝位置	可選
設計	X 型
套組規格	5
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	0.095 Mpa...1 Mpa 13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
產品重量	0.557 oz
氣動介面，氣口 1	用於氣管外徑 5/16"
氣動介面，氣口 2	適用於氣管外徑 5/16"
釋放環顏色	灰色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT
釋放環材料	POM
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼