

單向節流閥  
GRLA-10-32-UNF-QB-5/32-U  
訂貨編號: 564840

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 閥功能                     | 排氣單向節流功能                                              |
| 氣動介面，氣口 1               | QB-5/32                                               |
| 氣動介面，氣口 2               | 10-32 UNF-2A                                          |
| 驅動方式                    | 手冊                                                    |
| 調節元件                    | 一字圓頭螺絲                                                |
| 安裝方式                    | 擰入<br>透過外螺紋                                           |
| 流量控制方向上的標準標稱流量          | 7.63 ft <sup>3</sup> /min                             |
| 封鎖方向上的標準標稱流量            | 5.88 ft <sup>3</sup> /min...7.77 ft <sup>3</sup> /min |
| 環境溫度                    | 32 °F...140 °F                                        |
| 安裝位置                    | 可選                                                    |
| 操作壓力的溫度範圍               | -13.8 psi...116 psi                                   |
| 流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar | 13.5 ft <sup>3</sup> /min                             |
| 止回方向上的標準流量 6 -> 0 bar   | 13.5 ft <sup>3</sup> /min...14.1 ft <sup>3</sup> /min |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                       |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364 區域 III                                      |
| 介質溫度                    | 32 °F...140 °F                                        |
| 最大緊固扭矩                  | 1.1 ft·lbf                                            |
| 產品重量                    | 0.35 oz                                               |
| 旋入螺釘的材料                 | 黃銅<br>鍍鎳                                              |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                               |
| 密封件材質                   | NBR                                                   |
| 中空螺栓材料                  | 黃銅<br>鍍鎳                                              |
| 釋放環材料                   | POM                                                   |

| 特性     | 值        |
|--------|----------|
| 滾花頭材質  | 黃銅<br>鍍鎳 |
| 調節螺絲材質 | 黃銅<br>鍍鎳 |
| 擺動接頭材料 | 加強型 PBT  |