


水分離器

MS6-LWS-3/8-U-V

訂貨編號: 564869

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|--------------------------|---|
| 尺寸 | 6 |
| 系列 | MS |
| 安裝位置 | 垂直 +/-5° |
| 冷凝水排放裝置 | 全自動 |
| 結構特點 | 離心分離器 |
| 最大冷凝容積 | 38 ml |
| 保護罩 | 整合金屬濾杯 |
| 冷凝水分離程度 | 99 % |
| 工作壓力 | 2 bar...12 bar |
| 標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化) | 3500 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:] 惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 適合食品產業使用 | 見補充材料說明 |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:7:4] |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 產品重量 | 820 g |
| 安裝方式 | 管式安裝 具有附件 是否要: |
| 氣動介面, 氣口 1 | G3/8 |
| 氣動介面, 氣口 2 | G3/8 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |
| 碗罩材料 | 精製鋁合金 |
| 螢幕材料 | PA |